

SPUV.Pro UJF6042MKⅡ 基本システム導入費用

- システム詳細
 - ・貴社作業最適用紙設定費用(スマートペーパー500枚セット)
 - ・導入キット
 - ・UJF6042MKⅡ+貴社作業推奨オプション
 - ・貴社作業推奨インク設定
 - ・アプリケーション貼り合わせ作業用ラミネーター
 - ・箔印刷KIT
 - ・表面改質処理装置
- SPUV.Pro UJF6042MKⅡ システムサポート詳細
 - ・UVインクジェットプリンター基本動作/トラブル対応/リップソフト操作*(株)ミマキエンジニアリングが実施
 - ・プリンター5年保守契約 5年分一括前払いを推奨(分割可能)
 - ・スマートペーパー導入研修
 - ・SPUV.Proユーザーサポート契約(5年契約)
- その他経費
 - ・搬入設置費用/運送費用*クレーン作業、階段作業も対応可能
 - ・研修実施時の交通費・宿泊費



スマートペーパー導入研修カリキュラム *200,000円~

1	転写シートの仕組みと特徴、使い方	8	はがせる転写印刷方法
2	アプリケーションシートの取扱い方	9	転写後のはがし方
3	白版の必要性和発色の違い	10	素材の違うものへの転写
4	グロスクリア、マットクリアの違いと必要性	11	印刷方法のバリエーションと注意事項
5	白版、クリア版の印刷(レイヤーの作成)	12	盛り上げ(立体)印刷の方法
6	白版、クリア版の印刷(RIP操作時の注意事項)	13	金・銀・ホログラムを使った転写方法
7	転写方法と転写時の注意事項	14	その他、ご要望により調整

*基本研修は5時間となります。10番以降の内容は、別途オプションとなります。

他にも **SmartPaper® For UV** でいろいろできる!

ファイル・バインダー



工具箱 / ポリプロピレン



ガラス製品



スマートペーパーの
使い方動画配信中

Smart Paper セットのお問合せは

株式会社 アイエヌジー
〒541 大阪府大阪市中央区船場中央3-2-8
-0055 船場センタービル8号館305号
TEL 06-6232-8112 FAX 050-3737-6748
URL <http://www.ing-global.net>
※ お問い合わせはHPのお問い合わせフォームからが便利です。

お問い合わせは、下記販売店まで。

防災・作業用ヘルメット印刷の大革命!!

特許取得済

SPUV.Pro UJF6042MKⅡ

防災 産業用 ヘルメットに

フルカラー & 金・銀・ホロ印刷

手間いらず!
フレーム処理無

業務改善!
カスタリ無

剥がれない!
シルク以上の
強度



提案力
アップ
全て内作!!

売上アップ
外注不要

Smart Paper
for UV

こんな事に困っています

- 色数、グラデーション、ロット、納期など、お客様からの要求が複雑になってきた
- 従来とは、違う印刷方法(シール・インクジェット)を探したが、満足できる技術が見当たらなかった
- ヘルメット以外の品物への印刷相談も多いが対応できていない



Smart Paper® for UVをご導入いただきました!

★ 導入されて一番よかったことは何でしょうか?

一番困っていたのは納期管理です。得意先様からのご注文に、その場で納期をお伝えできないのがストレスでした。いちいち、外注先に納期を確認して、折り返してました。特に短納期の場合は外注先に、お願いしないといけないのが大変でした。外注先から品物が戻ってきて、加工処理をする場合に、シルク印刷の位置がおかしかったりすることもありました。なんとか納期を守るために、時間をかけて後加工して納品してました。それが無くなっただけでも喜んでます。だって短納期の依頼でも、全部自分でできるので、即座に日程をお伝えできるようになりましたから。

★ 作業で良かったことは

なんといってもカストリですね。デザインが細かくなると、目も悪くなってきていましたので、カストリには困ってました。

★ 営業面ではいかがでしょうか?

新しい仕組みを導入して、フルカラーやグラデーション、白、透明、金なども印刷できるようになったとお客様にお知らせに行くと、喜んでいただけるだけでなく、「こんな物にも印刷できませんか?」というご質問がいただけるんです。結果的に、ヘルメット以外の受注が増えています。取次店さんも売りやすいと喜んでくれています。又、これまで営業に行っていなかった先様にサンプルを作って、ご紹介をして回る準備をしています。とても楽しみです。

取材協力ありがとうございました



ヘルメット、安全保護具販売
有限会社タカノ保安商会

〒466-0848 愛知県名古屋市長戸町1-34

☎ 052-841-1555

お問合せ ✉ info@takano-hoan.com

Smart Paper® for UV と その他印刷方法の比較表


※SP…Smart Paper の略

	シルク印刷	パッド印刷	UVプリンター直接印刷	シール印刷	SP UV転写印刷
版 下	必要	必要	不可	不要	不要
多色印刷	難易度が高い	難易度が高い	不可	柔軟に対応	可/金、銀にも対応
フルカラー印刷	不可	不可	不可	可	可/金、銀にも対応
印刷範囲	ワンポイント	ワンポイント	不可	基本的にワンポイント	柔軟に対応可能
見た目	鮮明	鮮明	不可	基材が残る	非常に鮮明
作業工程	製版→印刷→乾燥 色数によって繰り返し	製版→印刷→乾燥 色数によって繰り返し	不可	シール用紙に印刷→カッティング→カストリ→貼付	印刷→アプリケーション 貼付→転写印刷
擦れ・剥がれ	強い	強い	不可	弱い	非常に強い
不要時の剥し	基本的に不可	基本的に不可	不可	可	可


品物への印刷フロー

※以下の流れは概略です。詳細は、導入研修のカリキュラムにございます。

Step. 1 UVインクジェットプリンターにスマートペーパー for UVの糊面を上にしてセットし、データを印刷します



Step. 2 出力したシートを、アプリケーションシートに貼り合わせ、インクをアプリケーションシートへ移します。



Step. 3 印刷したい部分にインク面を押し当てます。

*スキージーなどでこするとより良く付きます。



Step. 4 インク面に沿って(0~30°)スライドさせるように剥がしてください。インクだけが転写されます。



Step. 5 周りに糊が残ったら、アルコールで拭き取り、完成です。

*拭き取ってもインクが剥がれる事はありません。
*糊は24時間で完全に固まります。



“〇〇ができたなら売れるのに”のご提案

- 1 貴社が実際に印刷されたいヘルメットとデータを送ってください。
- 2 弊社、工房で印刷テストを行い、ヘルメットとインクシールを返送します。*有料5000円
お手元で印刷テストをご実施ください。
- 3 お客様へのサンプル制作もお手伝いいたします。
*サンプル制作は有料5000円〜 品物に印刷した物と、転写前のシートをお届けします。
- 4 弊社工房又は、メーカーショールームで実機をご覧いただけます。
- 5 機種、保守契約期間、導入形態(買い取り/リース)を決定後お見積り致します。
- 6 ご注文から設置の流れは以下の通りです。

お申込みから2~3週間後に搬入

設置場所、搬入経路の下見を行います

搬入、セットアップに2日間

研修は約5時間、複数名の参加をお願いします。

*プリンターはミマキ社のU J F 3042M k II 6042M k II を推奨しております。
*ローランド社は印刷品質に優れておりますが、検証は進んでおりません。
*武藤工業様は、現在検証テストを進めております。
*リース会社は、御社のご指定が無ければ弊社締結リース会社をご紹介します。



Smart Paper®